

Údržba homogenních krytin ošetřených povrchovou úpravou Evercare™

Vybavení pro mechanické (strojové) čištění – mycí automat s výkonem korespondujícím s udržovanou plochou

Vybavení pro ruční čištění – gázový mop nebo jednorázový mop s mikrovlákny

Údržba	Čištění	Vybavení	Přípravek	Metoda
Prvotní	Mechanické (strojem)		Alkalický	Mechanické čištění modrým padem při otáčkách 300-450 rpm (s vysátím vody)
Denní	Mechanické (doporučeno) nebo ruční		Neutrální	Mechanické čištění červeným padem při otáčkách 300-450 rpm (s vysátím vody)
Periodická (hloubková)	Mechanické		Alkalický	Mechanické čištění mandlovým padem při otáčkách 300-450 rpm (s vysátím vody)

Doporučené přípravky

	Ecolab	Dr. Schutz
Alkalické	Benduroi Forte , Neomat A	
Neutrální	Indur Top , Magic Maxx	PU čistič