

REVIZE 2008



Držitel certifikátu ISO 9001:2001

**Steripak s.r.o.**

Poděbradova 849  
664 42 Modřice

tel.: 547 422 240  
fax: 547 422 248  
email: info@steripak.cz

**Místo instalace:** FN Olomouc

Neurochirurgická klinika sály

I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc

## Protokol o preventivní prohlídce

**Datum:** 6.2. 2008

**servisní technik:** Igor Palán

**Typ stroje:** RS 120.

**výrobní číslo:** 3203785/0404

**inv.číslo** IO22668-000

### Provedené úkony:

1. seřízení posuvu
2. seřízení přitlaku
3. kalibrace teploty
4. seřízení a celkové vyčištění přístroje
5. elektro revize

### Závěr:

**Přístroj je ve velmi dobrém.**

**Další kontrola 02/09**



Poděbradova 849/664 42 Modřice  
tel.: 547 422 240, fax: 547 243 603  
IČ: 26225484, DIČ: CZ26225484

**Servisní technik:** .....  
(razítko, podpis)

**Převzal:** .....

| Protokol č. 101038 o revizi elektrického spotřebiče, odpojitelného nebo prodlužovacího přívodu provedené dle ČSN 33 1610                                                          |  |                          |  |                            |           |                              |            |                     |               |                              |                        |                     |               |                               |  |                    |  |               |  |                                                     |  |                       |  |                    |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|-----------|------------------------------|------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--|--------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|---------------|--|
| Název spotřebiče                                                                                                                                                                  |  | Inventurní číslo         |  |                            | Výrobce   |                              | Rok výroby |                     | Výrobní číslo |                              |                        |                     |               |                               |  |                    |  |               |  |                                                     |  |                       |  |                    |  |               |  |
| Kontinuální svářečka                                                                                                                                                              |  |                          |  |                            | HAWO GmbH |                              | 2004       |                     | 3203785/0404  |                              |                        |                     |               |                               |  |                    |  |               |  |                                                     |  |                       |  |                    |  |               |  |
| Majitel spotřebiče                                                                                                                                                                |  | Typové označení          |  |                            | Un [V]    |                              | In [A]     |                     | Pn [W]        |                              | Skupina el. spotřebičů |                     | Třída ochrany |                               |  |                    |  |               |  |                                                     |  |                       |  |                    |  |               |  |
| FN Olomouc Neurochir.klinika                                                                                                                                                      |  | RS - 120                 |  |                            | 230       |                              |            |                     | 500           |                              | C                      |                     | I.            |                               |  |                    |  |               |  |                                                     |  |                       |  |                    |  |               |  |
| Datum kontroly                                                                                                                                                                    |  | Sestava                  |  | Délka síťového přívodu [m] |           | Odpor ochranného vodiče* [Ω] |            | Izolační odpor [MΩ] |               | Proud ochranným vodičem [mA] |                        | Dotykový proud [mA] |               | Náhradní unikající proud [mA] |  | Výsledek prohlídky |  | Zkouška chodu |  | Celkové hodnocení<br>V = vyhovuje<br>N = nevyhovuje |  | Termín další kontroly |  | Zařazení:          |  |               |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |                          |  |                            |           |                              |            |                     |               |                              |                        |                     |               |                               |  |                    |  |               |  |                                                     |  |                       |  | přenosný spotřebič |  |               |  |
| 6.2.2008                                                                                                                                                                          |  | spotřebič                |  |                            |           | 0.09                         |            | >50                 |               | 0,69                         |                        | 0                   |               | ---                           |  | Bez závad          |  | Bez závad     |  | V                                                   |  | 02/2009               |  | Miroslav           |  | PU 184 delta  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  | odpojitelný<br>přívod ** |  | 2                          |           | 0.09                         |            | >50                 |               | 0,69                         |                        | ---                 |               | ---                           |  | Bez závad          |  | Bez závad     |  | V                                                   |  | 02/2009               |  | Machala            |  | v.č.105283058 |  |
| Zjištěné závady :                                                                                                                                                                 |  |                          |  |                            |           |                              |            |                     |               |                              |                        |                     |               |                               |  |                    |  |               |  |                                                     |  |                       |  |                    |  |               |  |
| Svářečka RS-120 výrobní číslo 33203785/0404 byla sledována bez závad                                                                                                              |  |                          |  |                            |           |                              |            |                     |               |                              |                        |                     |               |                               |  |                    |  |               |  |                                                     |  |                       |  |                    |  |               |  |
| <div><div>REVIZNÍ TECHNIKA<br/>Evč. 00090707<br/>ELEKTRICKÁ<br/>MACHALA</div><div></div></div> |  |                          |  |                            |           |                              |            |                     |               |                              |                        |                     |               |                               |  |                    |  |               |  |                                                     |  |                       |  |                    |  |               |  |

